

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер на поръчката 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Elastech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 160 kg |
| Статичен Товароносимост | 320 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0,387 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Материал на тялото | Неопределено |
| | мек |
| Материал на резбата | Полипропилен, мек |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

