

GALEA STAINLESS

5080PJC125P30-10

EAN 4031582395686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 162 mm

Àmplia general 66 mm

Pes total 0,524 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10 mm

GALEA STAINLESS

5080PJC125P30-10

EAN 4031582395686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

