

ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Rendelési szám 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 25 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Elastech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírási 4 km/h-nál | 300 kg |
| Teherbírási 6 km/h-nál | 240 kg |
| Statikus teherbírási | 600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 0,844 kg |

MŰSZAKI RAJZOK

