

DURATECH

MOP 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Objednávací číslo 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	50 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6310

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	7800 kg
Nosnost 6 km/h	6500 kg
Statický Nosnost	13000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	8,32 kg

DURATECH

MOP 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091
Objednací číslo 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

