

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	50 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	28 mm
Largeur totale	20 mm
Poids global	0.02 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Anguleux
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	25 mm
Largeur du Bandage	13 mm
Largeur du corps	13 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	40 mm
Largeur de plaque	17 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	30 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	30 mm
Diamètre du trou de la plaque	4.5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

