

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Número de comanda 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,247 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Número de comanda 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

