

ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Numéro de commande 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | souple |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris / non marquant |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 68 Shore A |

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 350 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 280 kg |
| Statique Capacité de charge | 700 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Poids global | 1,176 kg |

ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Numéro de commande 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

