

# NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Peso geral 9,043 kg

## RODA

Material do centro da roda Ferro Fundido

Material do piso da roda Poliuretano, Fundido

Rolamento Roda com flange

Diâmetro 250 mm

Largura do Piso 80 mm

Diâmetro do furo do eixo 80 mm

Dureza do Piso (A) 92 Shore A

Diâmetro do Círculo do furo 112 mm

Encaixe do diâmetro do furo 15 mm

Adequado para komatsu

## ENCAIXE

Quantidade de furos: parafusos de fixação 5

## DESENHOS TÉCNICOS

