

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Número de pedido 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 850 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 680 kg

Capacidad de carga estática 1700 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 1,524 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 85 mm

Ancho de Banda de rodadura 115 mm

Diámetro del agujero del Eje 30 mm

Longitud del cubo 115 mm

Anchura del cuerpo 115 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6006

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Número de pedido 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

