

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea clinic
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	71 mm
Pes total	1,03 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	47,5 mm
Scio de giro	127 mm
Sterferencia de giro	254 mm
Dome Dictel	45,5 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	El blanc gris (RAL9002)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
Corporació ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	42 mm



El
Deutscher
Designer
Club



product
design
award

Premi IF
Disseny



Premi
Interzum

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002



EAN 4031582348378

Número de comanda 00034521

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



El
Deutscher
Dissenyador
Club



product
design
award

Premi IF
Disseny



Interzum
Premi
Interzum