INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# PURETECH

## DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Puretech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 55 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 110 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Pes total | 0,22 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 25 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 6 mm |
| Longitud del cub | 28 mm |
| Corporació ample | 25 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

## DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Número de comanda 00004955

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH