

BASETECH

POO080X30-Ø12 WHITE

EAN 4031582485370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44,4 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Basetech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 125 kg |
| Capacité de charge statique | 250 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0,064 kg |

BASETECH

POO080X30-Ø12 WHITE

EAN 4031582485370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

