

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	300 kg
Totaal gewicht	1,35 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, blokprofiel
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	74 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

