

ICS

5327PJP100P50

EAN 4031582367423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | ICS                             |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 141 mm                          |
| Pes total                  | 0,59 kg                         |

## SUPORT

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida         |
| Forquilla Forma      | Escàs             |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling |
| Desplaçament         | 37 mm             |
| Sterferencia de giro | 240 mm            |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada             |
| Diametralització                    | 100 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

Premi IF  
Disseny

Product Drawings

