

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Абразія	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	120 mm
Загальна ширина	128 mm
Загальна вага	6,97 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	90 mm
Поворотне з'єднання	180 mm
Діаметр ковпачка	112 mm

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	75 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Номер замовлення 00800105
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

