INFORMACE O PRODUKTU

ICS

5327PJP100S70

EAN 4031582367485



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	ICS
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	137 mm
Celková hmotnost	0,46 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Vyosení	37 mm
Průměr otáčení	240 mm
Průměr závitu	0 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep	10 mm
Délka Přírubový čep	17 mm

Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP100S70

EAN 4031582367485

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu





Ocenění
IF Design
Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH