

КАРРА

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Карра |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 2400 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 2000 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 4800 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 355 mm |
| Загальна вага | 19,005 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Чавун |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 300 mm |
| Протектор | 80 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 70 mm |
| Поворотне з'єднання | 452 mm |
| | ✓ |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 175 mm |
| Ширина тарілки | 140 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 140 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 15 mm |

КАРРА

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

