

## LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Lumina                             |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                             |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                             |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 88 mm                              |
| Àmplia general             | 65 mm                              |
| Pes total                  | 0,3 kg                             |

## SUPORT

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                                |
| Forquilla Forma      | Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula |
| Scamiente giratorio  | Espiga, Swiveling                        |
| Color                | alumini blanc (RAL9006)                  |
| Desplaçament         | 30 mm                                    |
| Scio de giro         | 106 mm                                   |
| Sterferencia de giro | 212 mm                                   |
| Dome Dictel          | 45 mm                                    |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador   |
| Eix                                 | Riveció                       |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 75 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 10 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm                  |

# LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Número de comanda 00073425

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

