

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651

Numéro de commande 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	93 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	95 mm
Largeur du corps	93 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,566 kg

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651

Numéro de commande 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

