

# DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ○ ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Duratech                                        |
| Тип                                | Колесо                                          |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 750 kg                                          |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 600 kg                                          |
| Електропровідність                 | Ні                                              |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1500 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C                                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                           |
| Загальна вага                      | 0,51 kg                                         |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , важкий               |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо  |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Природний білий                 |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 82 mm                           |
| Протектор               | 80 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 20 mm                           |
| Довжина хаба            | 82 mm                           |
| Ширина тіла             | 80 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                 |
| Тип підшипника          | 6204ZV                          |

