

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Numéro de commande 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,054 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	7 mm
Largeur du corps de roue	7 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Numéro de commande 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

