

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Numărul de comandă 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Zinc turnat
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	35,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	75 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,679 kg

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Numărul de comandă 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

