

LINEA

5940UAP125R05-28 RAL7001

EAN 4031582350739

Pasūtījuma numurs 00770142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	130 kg
Statiskā kravnesība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	145 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	0,968 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	40 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA

5940UAP125R05-28 RAL7001

EAN 4031582350739

Pasūtījuma numurs 00770142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

