

LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Uitzwenking	104 mm
Diameter koepel	0 mm
Diameter schroefdraad	10 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift	10 mm
Lengte Stift	15 mm

LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

