

# INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591  
Broj porudžbine 00036501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	129 mm
Ukupna širina	63 mm
Ukupna težina	0,693 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	31 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm
Prečnik kupole	61,5 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2



Nemačka  
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591  
Broj porudžbine 00036501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---



Nemačka  
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn  
Award