

## ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329

Numero d'ordine 00003500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ● ●

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 160 kg                              |
| Portata statica                     | 320 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 155 mm                              |
| Peso complessivo                    | 1,05 kg                             |

## RUOTA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                         |
| Materiale del battistrada   | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                 |
| Asse                        | Vite con dado                      |
| Parafili                    | Senza parafili                     |
| Diametro                    | 125 mm                             |
| Larghezza battistrada       | 40 mm                              |
| Durezza del Battistrada (A) | 64 Shore A                         |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Disassamento              | 40 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 102,5 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm                      |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329

Numero d'ordine 00003500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

