INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LINEA CLINIC LOAD

## 5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea clinic load |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 200 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 71 mm |
| Poids global | 1.62 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape | Gris blanc (RAL9002) |
| Déport | 47.5 mm |
| Rayon d'encombrement | 122.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 245 mm |
| Diamètre du dôme | 46 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 15 mm |
| Largeur du corps | 15 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte |
| Diamètre Œil | 32 mm |
| Longueur Œil | 51 mm |
| Position du filetage de l'Œil | 7 mm |
| Quantité de trous de montage Œil | 2 |

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH