

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare	Flanșă dublă cu Șine
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	26 mm
Diametrul găurii Axă	15 mm
Lungime butuc	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech plus
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	240 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	480 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numărul de comandă 00860912
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

