

NOVATECH

ETP080X30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	28 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,496 kg

NOVATECH

ETP080X30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055

PLANS TECHNIQUES

