

## MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Número de comanda 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida              |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat    |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos  |
| Roda de color                       | El gris blau (RAL7031) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància       |
| Diametralització                    | 125 mm                 |
| Banda de rodadura ample             | 38 mm                  |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                  |
| Longitud del cub                    | 44,4 mm                |
| Corporació ample                    | 38 mm                  |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A             |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D             |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Maxtech  |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C    |
| Pes total                  | 0,316 kg |

# MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Número de comanda 00030960

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

