INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA STAINLESS

## 8478UAD100P62 natural/3004

EAN 4031582313208



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●● |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | Sì |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,54 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Acciaio Inossidabile |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza corpo | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UAD100P62 natural/3004


EAN 4031582313208

Numero d'ordine 00035115

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH