

# NOVATECH

ETX085x85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Matériau du corps         | Acier, fer                               |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé                      |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision, Étanche |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet                       |
| Diamètre                  | 85 mm                                    |
| Largeur du Bandage        | 85 mm                                    |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm                                    |
| Longueur de moyeu         | 95 mm                                    |
| Dureté du Bandage (A)     | 92 Shore A                               |
| Type d'étanchéité         | F                                        |
| Convient pour             | jungheinrich                             |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 800 kg   |
| Conducteur électrique           | Non      |
| Inoxydable                      | Non      |
| Statique Capacité de charge     | 1600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |

