ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA STAINLESS

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	100 mm
Общая ширина	43 mm
Общий вес	0,32 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, средняя
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	81 mm
Поворотное соединение	162 mm
Material spring	высококоррозионностойкое цинково-ламельное покрытие
Material brake pedal	хромированное цинковое литьё под давлением
Диаметр купола	43 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm
Подсказка	Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

Номер заказа 00037780

Product Drawings



