

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral assist
Emise CO2 (rozsah 3)	24.98
Typ	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Celková hmotnost	5,06 kg

UCHYCENÍ

Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
----------------	--------------------------

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Motor Poklice
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	150 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
--------------	--



Ocenění
Red Dot
Design
Award