INFORMACE O PRODUKTU

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



Obrázek se může lišit od původního produktu

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral assist
Emise CO2 (rozsah 3)	24.98
Typ	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Celková hmotnost	5,06 kg

UCHYCENÍ

Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Motor Poklice
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	150 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze

Ocenění Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH