

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	66 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	66 mm
Corporació ample	66 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	650 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	520 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,46 kg

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Número de comanda 00827823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

