INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# DURATECH

## TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●○○○ |
| Atràcia | ●●●●● |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Duratech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 650 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 520 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 1300 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,46 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | Blanc natural |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 82 mm |
| Banda de rodadura ample | 66 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 20 mm |
| Longitud del cub | 66 mm |
| Corporació ample | 66 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
| Tipus de portador | 6204 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Número de comanda 00827823

**Plànols del producte**







