

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
Bestelnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,831 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
Bestelnummer 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

Technical drawing of a wheel assembly (part 12) showing front, side, and top views with dimensions. The drawing includes a detail view of the wheel and a table with technical specifications.

Dimensions shown in the drawing:

- Front view: $\varnothing 125 \pm 0,2$
- Side view: 85 ± 0,2, 46 ± 0,1
- Top view: 88 ± 0,2, 77 ± 0,2, 58 ± 0,02, 57 ± 0,02, 86 ± 0,1, 103 ± 0,1

Part number: 12

Shuttermark 100 10218 beachten
Weitergabe ohne Genehmigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zusammenfaltungen sind offener für Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmarken oder Geschäftsgeheimnisse vorbehalten.

Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!
attention! amendment of drawing only after release!

Notice the protective note 100 10218
The reproduction, distribution and utilization of the drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Allgemein		Oberfläche		Maßstab: 1:1, 1:2		mit Holzfolie versehen	
Material		Beschreibung		Verkaufst.		<input type="checkbox"/> Front <input type="checkbox"/> Seite <input type="checkbox"/> Rückseite	
3478	125P62						
TENTE		TR11457					
Dr. Address	Telefon	Fax	Telefax	E-Mail		Web	