产品信息

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech plus
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	240 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	480 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C

轮子

轮体材料	聚酰胺，超重
胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	26 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	32 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

订单号 00860912

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH