

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	102 mm
Stavební výška	86 mm
Celková hmotnost	1,2 kg

## UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	46 mm
Poloměr otáčení	86 mm
Průměr otáčení	155 mm

## KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva kola	Černá
Průměr	63 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Objednáací číslo 00062083  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

