



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 120 kg                              |
| Електропроводим                    | ✓                                   |
| Статичен Товароносимост            | 240 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 120 mm                              |
| Обща ширина                        | 82 mm                               |
| Общо тегло                         | 0,925 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба          |
| Диаметър              | 100 mm                                   |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                    |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                             |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 32 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 108 mm                |
| Интерференция при завъртане | 216 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

