

DURATECH

UOP250X50-Ø25 TFR

EAN 4031582390667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	1000 kg
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,3 kg

DURATECH

UOP250X50-Ø25 TFR

EAN 4031582390667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

