

AGILA

2470PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 163 mm |
| Загальна вага | 0,895 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 75 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 103,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 207 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 22 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |

AGILA

2470PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

