INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ALPHA

3470DVJ100P62

EAN 4031582303537



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 140 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 0,9 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Lățimea corpului | 30 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 105 mm |
| Lățimea plăcii | 80 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3470DVJ100P62


EAN 4031582303537

Numărul de comandă 00001361


**Desene ale produsului**


3470U00100P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80






© Copyright 2026 TENTE International GmbH