

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Pasūtījuma numurs 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Foro con cava per chiavetta
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	17 mm
Rumbas garums	54 mm
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	500 kg
Kravnesība pie 6 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,795 kg

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Pasūtījuma numurs 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

