LUMINA

A520POI040S70-8x15/8 9011

EAN 4031582389722

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	44 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.04 kg

CHAPE

Déport	11.5 mm
Rayon d'encombrement	36 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm
Diamètre du dôme	0 mm
Diamètre du filetage	8 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm
Diamètre de l’alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	6 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	8 mm
Longueur de la tige	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH