PRODUCTINFORMATIE

# SUPRATECH

## PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Supratech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 80 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,17 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# SUPRATECH

PJR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Bestelnummer 00030822

**Product Drawings**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH