

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Производительность рулона | ●●●○ |
| Шум движения              | ●●●○ |
| Исчезновение              | ●●●○ |
| Устойчивость к коррозии   | ●●●○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Levina                                      |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Да                                          |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 161 mm                                      |
| Общий вес                             | 0,68 kg                                     |

КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Узкий             |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 38,5 mm           |
| Радиус поворота       | 130 mm            |
| Поворотное соединение | 260 mm            |

КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                   |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный,<br>электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                              |
| Диаметр                 | 125 mm                                        |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                         |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                                |

ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm              |



Премия  
Universal  
Дизайн  
Award



Deutscher  
Конструктор  
Club

## Product Drawings

