

ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	450 kg
Capacité de charge à 6 km/h	360 kg
Statique Capacité de charge	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	240 mm
Poids global	4,005 kg

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	67 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

