



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                        |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 500 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 400 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 1000 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 170 mm                       |
| Stavební výška              | 110 mm                       |
| Celková hmotnost            | 3,8 kg                       |

#### UCHYCENÍ

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra   | Litina nebo kovaná litina, těžká           |
| Tvar Vidlice       | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko     | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice      | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení            | 48 mm                                      |
| Poloměr otáčení    | 111 mm                                     |
| Průměr otáčení     | 225 mm                                     |
| Lubrication nipple | 1                                          |

#### KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Hliník                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

